


# Линейный привод DGPL-1 5/8"- -PPV-A-GF-B

№ изделия: 162934

FESTO

для бесконтактного опроса, бесштоковый, с непосредственной механической связью между поршнем и кареткой, с двусторонним регулируемым демпфированием в конечных положениях.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



## Таблица данных

| Характеристика               | Значение  |
|------------------------------|---|
| Ход                          | 10 ... 3.000 mm   |
| Диаметр поршня               | 1 5/8"  |
| Демпфирование                | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон<br>Амортизатор, быстрая остановка |
| Направляющая                 | Направляющая скольжения   |
| Тип привода                  | позитивное защелкивание (цель)  |
| Рабочее давление             | 1,5 ... 8 bar   |
| Режим работы                 | двустороннего действия  |
| Рабочая среда                | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]  |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C   |
| Длина демпфирования          | 30 mm   |
| Пневматическое присоединение | NPT1/4-18   |