

Круглый цилиндр ESAZS-40- -P

№ изделия: 183251

FESTO

Задняя крышка со сферическим подшипником.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-Корея




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1 ... 250 mm
Диаметр поршня	40 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Режим работы	одностороннего действия тянущее действие
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	528 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	24 g
Базовый вес на 0 мм хода	640 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	15,9 g
Пневматическое присоединение	G1/4
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, шток	Легированная сталь