

Цилиндр круглый CRDG-1"- -P-A

№ изделия: 185391

FESTO

коррозионно- и кислотостойкий, для бесконтактного опроса, с эластичными демпфирующими кольцами в конечных положениях.
Эти продукты можно заказать только из Фесто-США




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,4 ... 20 "
Диаметр поршня	1 "
Основан на стандарте	ISO 6432
Демпфирование	Упругие демпфирующие кольца или диски в крайнем положении (P)
Соответствует стандарту	ISO 6432
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Окружающая температура	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	247 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	295 N
Пневматическое соединение	NPT1/8-27
Информация о материале крышки	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале уплотнений	TRF-U(PU)
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале штока	Легированная сталь, нержавеющая