

Блок подготовки воздуха FRC-1/4-D-MINI-KF

FESTO

№ изделия: 185841

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

состоит из клапана вкл./выкл с ручным управлением, фильтр-регулятора, маслораспылителя, клапан вкл./выкл с электромагнитной катушкой 24 В DC без штекерной розетки, распределителя плавного пуска и разветвителя с реле давления без штекерной розетки, с крепежным уголком.

С ручным отвод конденсата и металлическим защитным кожухом.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Серия	D
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Тип конструкции	Модуль ответвления Датчик давления Отсечной клапан Фильтр-регулятор с манометром пропорциональный стандартный маслораспылитель Клапан безопасного старта
Макс. объем конденсата	22 см ³
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Манометр	с манометром
Рабочее давление	3 ... 16 bar
Диапазон давления управления	2,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,3 bar
Стандартный номинальный расход	620 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:~:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1.800 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC