


# Регулятор давления LR-1/8-NPT-QS-1/4-U

№ изделия: 190929

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция контроллера	Постоянная выходного давления
Пневматическое подключение, канал 1	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	QS-1/4
Тип крепления	Резьбовой
Входное давление 1	0 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Материал корпуса	PBT с армированием
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	37 g
Материал резьбовой заглушки	Латунь