

Направляющая FEN-50- -

№ изделия: 19173

FESTO

Снимается, доступен до конца 2008



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Ход	10 ... 500 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	Направляющая скольжения
Структура проекта	Направляющая
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие перемещения	50 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	47 g
Базовый вес на 0 мм хода	4.190 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Информация о материале направляющей	Легированная сталь
Информация о материале корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный