



# Плоский цилиндр DZF-1 5/8"- -A-P-A-S20

№ изделия: 194206

FESTO

с защитой от проворота, с опросом положений, упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях. Различные опции монтажа, с дополнительными монтажными элементами или без них.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,04 ... 13 "
Диаметр поршня	1 5/8"
Макс. угловое отклонение штока +/-	0,6 deg
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Режим работы	двустороннего действия
Защита от скручивания/направляющая	Овальный поршень
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	633 N
Пневматическое присоединение	1/8 NPT
Материал крышки	Алюминий
Материал уплотнений	FPM TPU-U(PU)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал штока	Легированная сталь