

Соединительный вал KSK-40-

№ изделия: 196588

FESTO

для синхронного параллельного координатного привода DGEL-...-...-ZR



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Номинальная длина	250 ... 2.000 mm
Положение при сборке	горизонтально
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)