

Плита для блочного монтажа MHP1-P4-2-PI

№ изделия: 197218

FESTO

со штекерами, для полустыковых распределителей MHP1-...-PI



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Макс. количество распределителей | 4 |
| Рабочее давление | 0 ... 8 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Способ крепления на плите | со сквозным отверстием |
| Способ крепления распределителя | с внутренней резьбой |
| Пневматическое подключение, канал 1 | M7 |
| Материал соединительной плиты | Алюминиевый сплав |