

Плита для блочного монтажа MHP1-PR4-3-PI-PCB

№ изделия: 197243

FESTO

для монтажа полустыковых распределителей MHP1-...-PI



Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	4
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 3	M5
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав