

Направляющая FEN-40- -KF

№ изделия: 33485

FESTO

Снимается, доступен до конца 2008



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Ход	10 ... 500 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	Шарико-винтовая направляющая
Структура проекта	Направляющая
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие перемещения	15 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	32 g
Базовый вес на 0 мм хода	2.370 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Информация о материале направляющей	Закаленная сталь
Информация о материале корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный