

Датчик положения SMT-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

№ изделия: 526677

FESTO

Электрический, бесконтактный, 2-проводный, для приводов с 10-мм щелью под датчик, кабелем.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	для круглой щели
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Принцип измерения	магниторезистивный
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Выход переключателя	Неконтактный 2-проводной
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Повторяемость порога переключения	+/- 0,1 mm
Время включения	< 0,5 ms
Время выключения	> 0,5 ms
Макс. выходной ток	50 mA
Макс. характеристика контакта DC	1,5 W
Падение напряжения	< 8 V
Остаточный ток	< 1 mA
Защита от короткого замыкания	Да
Способность выдерживать перегрузку	Имеется в наличии
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Электрическое подключение	Кабель 2-жильный
Направление выхода	Поперечный
Длина кабеля	2,5 m
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR
Тип крепления	Заподлицо с профилем цилиндра Фиксатор для круглой щели Вставляется в паз сверху
Момент затяжки	0,4 Nm
Вес продукта	15,9 g
Информация о материале, корпус	PA Легированная сталь, нержавеющая
Рабочий режим дисплея	Желтый светодиод
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Класс защиты	IP65 IP67