

Клапан плавного пуска MS4N-DE-1/8-V230-Z

№ изделия: 532010

FESTO

Электрический, для постепенного повышения давления,
направление потока: справа налево.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Функция быстрого выхлопа | дресселирующий |
| Тип управления | электрический |
| Положение при сборке | Любое |
| Ручное дублирование | защелкиваемый Толкающий |
| Структура проекта | Седло поршня |
| Тип сброса | механическая пружина |
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
| Питание пилотного каскада | внешний |
| Направление потока | неревверсивный |
| Функция распределителя | 2/2 |
| Индикатор позиции переключения | с принадлежностями |
| Рабочее давление | 4 ... 14 bar |
| значение b | 0,5 |
| значение C | 4,6 l/sbar |
| Стандартный номинальный расход | 1.000 l/min |
| Характеристики катушки | 230V AC |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 263 g |
| Электрическое подключение | Исполнение C |
| Тип крепления | с принадлежностями Опция Линейный монтаж |
| Пневматическое подключение, канал 1 | NPT1/8-27 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | NPT1/8-27 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Информация о материале, корпус | Алюминиевое литье под давление |