

Поводок ФКС-40

№ изделия: 538962

FESTO

для линейного привода DGC-G.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 40 |
| Радиальное отклонение +/- | 2,5 mm |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Кратковременная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/- | 3.000 N |
| Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/- | 1.400 N |
| Вес продукта | 180,2 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал шарнира | PA с армированием |
| Материал штифта с полукруглой головкой | Легированная сталь |
| Материал плиты | Алюминиевый сплав |