


# Шаровой кран с приводом VZPR-BPD-22-R1R

№ изделия: 540530

FESTO

Состоящий из неполноповоротного привода DAPS и 2/2- шарового крана VAPB из нержавеющей стали.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	2-ходовой шаровой кран Поворотный привод
Тип управления	электрический пневматический
Положение при монтаже	Любое
Тип крепления	CNOMO с внутренней резьбой
Присоединение запорного клапана	Rp1
Индикатор позиции переключения	Направление ручки = Направление потока
Номинальный внутренний диаметр DN	25
Рабочее давление, привод шарового крана	1 ... 8,4 bar
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	63
Температура рабочей среды	-20 ... 150 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Одобрено для пищевой промышленности	Нет
Вес продукта	3.100 g
Классификация сопротивления коррозии CRC	3