

Шаровой кран с приводом VZPR-BPS-22-R14R

№ изделия: 550338

FESTO

Состоящий из неполноповоротного привода DAPS и 2/2- шарового крана VAPB из нержавеющей стали.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Структура проекта | 2-ходовой шаровой кран Поворотный привод |
| Тип управления | электрический пневматический |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Условный проход | 8 mm |
| Функция распределителя | 2/2 |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS частички. |
| Вес продукта | 1.600 g |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 |