

Вставная втулка NPQM-D-S4-E-P10

№ изделия: 558811

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	2 mm
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,6 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 232 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 70 °C
Вес продукта	2,8 g
Пневматическое подключение, канал 1	Push-in sleeve diameter 4 mm
Пневматическое подключение, канал 2	Быстроразъемное соединение QS-4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Никелированная латунь