

Уменьшение хода HGRT-HR-40

№ изделия: 564300

FESTO

Для установки угла открытия. Подходит для радиального захвата HGRT.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Диапазон настройки крайних положений/хода	45 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Тип крепления	Ввернут в захват
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал контргайки	Сталь с поверхностной закалкой
Материал винтов	Сталь