

# Полимерный пневмошланг PLN-5/32-BL-150-CB

№ изделия: 569913

FESTO

стойкий в отношении агрессивных сред.  
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Внутренний диаметр, дюймы	5/32
Радиус гибки по отношению к расходу	0,082 Fuß
Мин. радиус изгиба	0,039 Fuß
Рабочее давление в зависимости от температуры	-14,4 ... 203 Psi
Сертификационный департамент	TZW
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Пищевая безопасность	для декларации производителя
Температура окружающей среды	-22 ... 176 °F
Авторизация	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Вес продукта в зависимости длины	0,065 oz/ft
Цвет	голубой
Твердость по Шору	D 52 +/- 3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, шланги	PE