

Сильфонный комплект EADB-V1-63-S401-500

№ изделия: 570275

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	93 mm
Размер	63
Диапазон хода	401 ... 500 mm
Удлиненный шток	117 mm
Проект	Круглый
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Комплект мембран с открытым выхлопом
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Устойчивость к среде	Пыль Разделение Масла. Смазка Бензин
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Перемещаемая масса	287 g
Вес продукта	397 g
Тип крепления	скользящий С резьбовым штифтом
Пневматическое присоединение	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Замечание по материалам: Соединительные детали	Алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Замечание по материалам: Сильфон	NBR
Информация о материале резьбового болта	Легированная сталь, нержавеющая