

Угловое соединение с цанговым зажимом NPQM-L-Q14-E-P10

№ изделия: 570453

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	12 mm
Проект	L-shape
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,6 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 232 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 70 °C
Вес продукта	58 g
Пневматическое подключение, канал 1	Для шлангов с наружным диаметром 14 мм
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 14 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Никелированная латунь
Материал уплотнения шланга	NBR