

Линейный порталный привод DHSL-4-EGC80TB-EGSA50

№ изделия: 574512

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 4
Эффективная нагрузка	0 ... 4 kg
Привод, Z координата	EGSA-50
Система приводов, Z координата	Электрический Со шпинделем
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 100 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,01$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	$\pm 0,01$ mm
Привод, Y координата	EGC-80-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 8.500 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm