


# Линейный порталный привод DHSL-10-EGC120TB-DGSL25

№ изделия: 574525

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.  
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 10
Эффективная нагрузка	0 ... 10 kg
Привод, Z координата	DGSL-25
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 200 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,01$ mm
Привод, Y координата	EGC-120-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 8.500 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm