

Резьбовое соединение с накидной гайкой СК-1/4-РК-6-KU

№ изделия: 6257

FESTO

Наружная резьба с уплотнительным кольцом, полимерный корпус



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	5,3 мм
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотняющая кромка
Положение при сборке	Любое
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Прим. указание по рабочему давлению	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:--:] Water (liquid, free of ice)
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Номинальный момент затяжки	5,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 8 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 6 мм
материал накидной гайки	ПОМ
Материал резьбовой заглушки	ПОМ
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)