

# Многоканальный штекер KSV-5

№ изделия: 7557

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4 mm
Рабочее давление	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	92 g
Макс. кол-во подключений	5
Пневматическое присоединение	PK-2 PK-3 PK-4
Цвет	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)