

Плита для блочного монтажа VABM-B10-25E-N12-10-P3

№ изделия: 8026296

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Монтажный шаг | 27,5 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. количество распределителей | 10 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Вес продукта | 2.598 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Подвод пилотного воздуха 12 | 1/8 NPT |
| Пневматическое подключение, канал 1 | 1/2 NPT |
| Пневматическое подключение, канал 3 | 1/2 NPT |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора | Алюминиевый сплав |