

Осевой набор EAMM-A-L62-70GA

№ изделия: 8063499

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	48 Nm
Вес продукта	957 g
Код интерфейса, привод	L62
Код интерфейса, двигатель	70GA
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)