

# Набор переходников DHAA-G-R3-32-B19-50

№ изделия: 8079210

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	70 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Материал адаптерной плиты	Анодированный алюминий
Материал винтов	Гальванизированная сталь