

Tlmič nárazov DYEF-M22-Y1F

Číslo dielu: 1113706

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M22
Zdvih	7 s
Tlmenie	obojsstranné elastické tlmiace krúžky/doštičky s pevným dorazom
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	7 s
Max. absorpcia energie na zdvih	1.2 J
Hmotnosť výrobku	200 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ