

Profilová lišta
SLZS-32- -
Číslo dielu: 150918

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	T drážka pre bezdotykový snímač
Max. dĺžka profilu	2800 s
Montážna poloha	ľubovoľná
pre priemer piestu	Ø32
Konštrukcia	Lišta snímača
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom a skrutkou
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál skrutiek	vysokolegovaná oceľ