

Tlmič hluku U-3/4

Číslo dielu: 2311

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prietok proti atmosfére	17600 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	83 g
Pneumatický prípoj	G3/4
Materiál tlmiacej vložky	PE
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS