

Pripojovací blok
VABM-B10-20S-N14-9
Číslo dílu: 576436

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	22 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	9
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	1012 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 3	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 5	1/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina