

Závitová rychlospojka

CK-3/8-PK-6-KU

Číslo dílu: 6460

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šířka	5.3 s
Druh tesnění na naskrutkovacím čepě	Tesničná hrana
Montážní poloha	libovolná
Tvar	přímý tvar
Velikost balení	10
Preváděčový tlak v celém rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Poznámka k preváděčovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C
Preváděčové médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda (kvapalná, bez řádu)
Poznámka o preváděčovém/řádicím médiu	Možnost preváděčky s mazáním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolí	-10 °C...60 °C
Menovitý uťahovací moment	7.5 Nm
Přípustná odchylka pro menovitý uťahovací moment	± 20 %
Pneumatický přípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pneumatický přípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Materiál naskrutkovacieho čapu	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS