


# Pripojovacia P-lišta VABM-B10-25-G12-4-P53

Číslo dielu: 8026221

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rozmer rastra                      | 27.5 s                                     |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                  |
| Max. počet ventilových pozícií     | 4                                          |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Hmotnosť výrobku                   | 422 g                                      |
| Spôsob upevnenia                   | s upevňovacím uholníkom                    |
| Pneumatický prípoj 1               | G1/2                                       |
| Pokyny k materiálú                 | V zhode s RoHS                             |
| Materiál pripojovacej lišty        | Hliníková tvárna zliatina                  |