

Pripojovacia P-lišta VABM-B10-30-N34-3-P53

Číslo dielu: 8026348

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	32 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	977 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	3/4 NPT
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina