

Nihajna prirobnica SZSB-20

Številka dela: 151926

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	39 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	Lito nerjavno jeklo
Material vijakov	jeklo pocinkano