

Sklop mehov EADB-V2-32-S201-300

Številka dela: 2828831

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	57 mm
Velikost	32
Območje hoda	201 mm...300 mm
Podaljšek batnice	92 mm
Zasnova	okrogla oblika
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Sklop mehov z zajetim iztekajočim zrakom
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Odpornost na medije	prahovi ostružki olja maziva bencini
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Premikajoča se masa	104 g
Teža izdelka	173 g
Način pritrditve	odložljivo z navojnim zatičem
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adaptacijskih delov	Gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material tesnil	NBR
Material meha	NBR
Material navojnih zatičev	visoko legirano nerjavno jeklo