

Ležajni podstavek LNG-32

Številka dela: 33890

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Na podlagi standarda	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Največ. obremenitev	0.9 kN
Teža izdelka	133 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	Poboljšano jeklo
Material ležaja	PA