

Povezovalna gred KSK-185-

Številka dela: 562523

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premier nosilca 1	35 mm
Premier nosilca 2	35 mm
Velikost	185
Nazivna dolžina	350 mm...2000 mm
Maks. osni zamik	5 mm
Položaj vgradnje	vodoravno
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment JO	72.61 kgcm ²
Masni vztrajnostni moment JL na meter nazivne dolžine	19.46 kgcm ²
Osnovna teža pri nazivni dolžini 0 mm	5290 g
Dodatek za težo na meter nazivne dolžine	1890 g
Material sklopke	visoko legirano jeklo Aluminijeva zlitina za gnetenje, eloksirana
Material cevi	visoko legirano nerjavno jeklo
Material zatiča gredi	Poboljšano jeklo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS