

Zapirni čep
QBC-1/4H-U
Številka dela: 564786

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	slepi čep
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	0.035 unča
Pnevmatični priključek 1	Ø vtične tulke 1/4"
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	32 °F...140 °F
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	POM