

Povezivanje osovine KSK-A-70-

Broj dela: 2261462

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	15 mm
Prihvatni prečnik 2	15 mm
Veličina konstrukcije	70
Nominalna dužina	200 mm...2000 mm
Mak. aksijalni ofset	2 mm
Ugradni položaj	vodoravno
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije JO	1.61 kgcm ²
Masa Moment inercije JL po metru Nominalna dužina	0.8 kgcm ²
Osnovna težina na 0 mm nominalne dužine	540 g
Doplata za težinu po metru nominalne dužine	480 g
Materijal spojnice	visokolegirani čelik Aluminijumska legura za kovanje, eloksirana
Materijal cevi	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal rukavca vratila	Oplemenjeni čelik
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen