

Baterija ventila sa zajedničkim napajanjem VABM-B10-30-N34-7-P53

Broj dela: 8026352

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	32 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	7
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	1610 g
Vrsta pričvršćenja	sa montažnim držačem
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada