

Cilindrični oslonac LN-320

Broj dela: 9040

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	320
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takode VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	22404 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Liv od grafita