

Clamping module EV-32-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 150685

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	5 mm
พื้นผิวหนีบ	Ø 32
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	บทยกเดียว
แรงดันใช้งาน	0.6 MPa 6 bar 87 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	34 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
พอร์ทลม	M3
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุเมมเบรน	TPE-U (PU)