

Connecting shaft

KSK-80-

หมายเลขชิ้นส่วน: 562521

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	15 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	15 mm
ขนาด	80
ความยาวระบุ	200 mm...2000 mm
ระยะออฟเซตแนวแกนสูงสุด	2 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวนอน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย JO	1.59 kgcm ²
โมเมนต์ความเฉื่อยของมวล JL ต่อเมตรความยาวที่กำหนด	0.8 kgcm ²
น้ำหนักพื้นฐานที่ความยาวที่กำหนด 0 มม.	530 g
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มสำหรับน้ำหนักต่อเมตรของความยาวที่กำหนด	480 g
วัสดุข้อต่อ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม
ท่อวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์
วัสดุเจอร์นัลเพลลา	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS