

ไกด์ยูนิต  
FEN-25-250-GF  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8204058

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ขนาด                                   | 25                                  |
| อับ                                    | 250 mm                              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                          |
| แนะนำ                                  | คู่มือการเลื่อน                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | แนะนำ                               |
| ป้องกันการระเบิด                       | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...80 °C                      |
| แรงเคลื่อนตัว                          | 15 N                                |
| การเคลื่อนที่มวล                       | 569 g                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1166 g                              |
| ประเภทของรัด                           | ด้วยเกลียวใน                        |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS              |
| องค์ประกอบคู่มือวัสดุ                  | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดีด ซุปเปอร์อัลลอย |
| แผ่นแอกวัสดู                           | อะลูมิเนียมอัลลอย ซุปเปอร์อัลลอย    |