

ไกด์ยูนิต  
FENG-40-200-GF  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8204072

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| ขนาด                                   | 40                                    |
| อับ                                    | 200 mm                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                            |
| แนะนำ                                  | คู่มือการเลื่อน                       |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | แนะนำ                                 |
| ป้องกันการระเบิด                       | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...80 °C                        |
| แรงเคลื่อนตัว                          | 30 N                                  |
| การเคลื่อนที่มวล                       | 1402 g                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 3100 g                                |
| ประเภทของรัด                           | ด้วยเกลียวใน                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                |
| องค์ประกอบคู่มือวัสดุ                  | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม |
| แผ่นแอกวัสดู                           | อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอินไดซ์          |