

Darbe emici DYEF-S-M6-Y1

Ürün numarası: 1152524

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---------------------------------------|
| Büyükük | M6 |
| Strok | 1,5 mm |
| Yastıklama | Metal sabit durdurucusuz P yastıklama |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Konum algılama | No |
| Max. Darbe hızı | 0,8 m/s |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Yastıklama boyu | 1,5 mm |
| Strok başına max.enerji emme değeri | 0,08 J |
| Ürün ağırlığı | 3 g |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı çelik |