


Otomatik / disli L-tipi rakor

QSL-B-3/8-6-10

Ürün numarası: 130932
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek dış.
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyüklik | Standart |
| Nominal genişlik | 3,2 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | kaplama |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Tank büyüklüğü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Müsaade edilebilirlik | Germanischer Lloyd |
| Max. Sıkma torku | 22 Nm |
| Ürün ağırlığı | 22,3 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış R3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | Dış çap 6 mm hortum için |
| Çözme halkasının rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Gövde için malzeme bilgisi | PBT |
| Çözme halkası için malzeme bilgisi | POM |
| Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi | NBR |
| Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |