

Otomatik bağlantı


QS-B-12-8-10

Ürün numarası: 132147
Üretimden kalkacak ürün

[İndirger.](#)

İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyüklik | Standart |
| Nominal genişlik | 5,3 mm |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Tank büyüklüğü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Müsaade edilebilirlik | Germanischer Lloyd |
| Ürün ağırlığı | 16 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | 12 mm hortum dış çapı için |
| Pnömatik bağlantı 2 | Dış çap 8 mm hortum için |
| Çözme halkasının rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Gövde için malzeme bilgisi | PBT |
| Çözme halkası için malzeme bilgisi | POM |
| Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi | NBR |
| Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı | Yüksek alışımli paslanmaz çelik |